




Induktiivinen anturi

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		komplementti
Tuntoetäisyys	[mm]	15
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 40 x 66
Sovellutus		
Erityispiirre		Korjauskerroin = 1
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	20; (24 V)
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		komplementti



Induktiivinen anturi

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
KytKentätaajuus DC	[Hz]	300
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	15
---------------	------	----

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 1,05 / messinki: 1,05 / alumiini: 1,05 / kupari: 1,05	
Korjauskerroin = 1		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Asennus	uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	40 x 40 x 66
Materiaalit	messinki niklattu; PES; PC	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennusteline: 1	
	Kuusiokoloavain: 1	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



IM5074



Induktiivinen anturi

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Liitäntä

