




Induktiivinen anturi

IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IM5119

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	20
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 40 x 66

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet; Korjauskerroin = 1; tarttumaton
---------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	20; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----



Induktiivinen anturi

IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]		2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]		250
KytKentätaajuus DC [Hz]		200
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys [mm]		20
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]		20 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]		0...16,2
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 1,1 / alumiini: 1,1 / kupari: 1,1
Hystereesi [% Sr:stä]		3...15
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]		-10...10
Korjauskerroin = 1		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat [mm]		40 x 40 x 66
Materiaalit		kotelo: PPE; tuntopinta: PPE tarttumaton; päätykappale: PPS; kiinnike: PPS
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennusteline: 1
		Kuusiokoloavain: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Induktiivinen anturi

IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

