
IN5274

Induktiivinen anturi

IN-3004-BPKG/0,2M/US-100-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 kierreholkki M3 syvyys 5,8 mm
Kiristysmomentti maksimi 1,2 Nm ruuvikiinnitysluokka 8.8
kun messinkiosa on kosketuksessa vastakappaleeseen

CE

Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 12 x 26
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	15; (55 V)
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	1300
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	4 ± 10 %

IN5274


Induktiivinen anturi

IN-3004-BPKG/0,2M/US-100-DPS

Toimintaetäisyys	[mm]	0...3,25	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,9 / messinki: 0,8 / alumiini: 0,5 / kupari: 0,4	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15	
Kytkentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	40 x 12 x 26	
Materiaalit		PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			

Kaapeli: 0,2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



Pistokeliitäntä: 1 x M12