




Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	2 x sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 26 x 47

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	2 x sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	4
Minimikuormitus [mA]	4
Maks. vuotovirta [mA]	2 x 0,7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	4
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	4 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...3,25

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,4
Hystereesi [% Sr:stä]	3...15



Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT

KytKentäpisteen liukuma	
[% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[°C] -25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta] 1229

Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 58,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm] 40 x 26 x 47
Materiaalit	kotelo: PBT; kansi: PC

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus 2 x LED, punainen

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, valkoproonssipäälllystetty



Liitäntä

