




Induktiivinen anturi

IN-3004-APOG/ 6m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 kiinnitysreikä
2 kierreholkki M3 syvyys 5,8 mm

Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 12 x 26
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	15; (24 V)
Napaisuussuojaus		ei
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400
KytKentätaajuus DC	[Hz]	250
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	4 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...3,25
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma		-10...10


IN5044



Induktiivinen anturi

IN-3004-APOG/ 6m

[% Sr:stä]	
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[°C] -25...80
Suojausluokka	IP 65
Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm] 40 x 12 x 26
Materiaalit	PBT
Kiinnitysreikä	
Kiristysmomentti	[Nm] < 0,5
Kierreholkki	
Kiristysmomentti	[Nm] < 1,2; (kun messinkiosa on kosketuksessa vastakappaleeseen)
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²	
Liitäntä	



BK =
BN =
BU =

Johdinvärit :
musta
ruskea
sininen