



Induktiivinen anturi

IOC2010-ARKG/2M/PUR/FRONT

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 asennusreijät M4 vahvistettu
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	10
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	26 x 26 x 42

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	4,5
Minimikuormitus [mA]	2
Maks. vuotovirta [mA]	0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä



Induktiivinen anturi

IOC2010-ARKG/2M/PUR/FRONT

Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	10	
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Toimintaetäisyys	[mm]	0...8,1	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15	
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynät / testit			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	luokka B	
Mekaaniset tiedot			
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen		
Tuntopinta	edessä		
Asennus	uppoasennus sallittu		
Mitat	[mm]	26 x 26 x 42	
Materiaalit	PBT		
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		



Induktiivinen anturi

IOC2010-ARKG/2M/PUR/FRONT

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä



BN =

BU =

Johdinvärit :

ruskea

sininen