


Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND3004DBPKG/T2

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IN5334

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 kenttäliitäntä



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 26 x 60

Sovellutus

Sovellutus	toimilaitteille, joissa käytetään ISO 5211 (VDI/VDE) standardikiinnitystä
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	20; (24 V)
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	1300
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei



Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND3004DBPKG/T2

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	40 x 26 x 60
Materiaalit		PBT; PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x Rd24		
Pistokeliitäntä: 1 x M12		