




Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND3007DBPKG/US-100-DPV



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	2 x sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	7
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 26 x 26

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 15
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	2 x sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	800
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	7
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	7 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...5,7

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä]	3...15
KytKentäpisteen liukuma	-10...10



Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND3007DBPKG/US-100-DPV

[% Sr:stä]	
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[°C] -25...70
Suojausluokka	IP 67
Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 luokka B
MTTF	[vuotta] 1064
Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 40,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm] 40 x 26 x 26
Materiaalit	PC
Kiristysmomentti	[Nm] 0,6...1,5; (lukkomutteri)
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanositus 2 x LED, keltainen
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke	
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A	
	

Liitäntä

