




Induktiivinen anturi

ITB31,5-BPKG/V2A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IT5036

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	1,5
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 9,5
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	1,8
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Induktiivinen anturi

ITB31,5-BPKG/V2A

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	1,5
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	1,5 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...1,2
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,25
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...10
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	56,6
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	Ø 6,5
Materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303); PA 12-GF30
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuspannat: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

IT5028



Induktiivinen anturi

ITB31,5-BPKG/V2A

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; erittäin joustava; 3 x 0,25 mm²

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta