


Induktiivinen anturi

IVE2020-FBKA

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: IV0009

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys	[mm]	20
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 40 x 118

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC	[V]	7
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö AC	[V]	7
Minimikuormitus	[mA]	8
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5



Induktiivinen anturi

IVE2020-FBKA

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	500
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	500
KytKentätaajuus AC	[Hz]	25
KytKentätaajuus DC	[Hz]	25
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	20
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	20 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...16,2

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauserroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	258,4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	40 x 40 x 118
Materiaalit		PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Huomautuksia

Huomautuksia		kaapeliläpivienti (E11270) tilattava erikseen
Pakkausyksikkö		1 kpl

Induktiivinen anturi

IVE2020-FBKA

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5

Liitäntä

