


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IV0007

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys	[mm]	30
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 40 x 118

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö AC	[V]	7
Minimikuormitus	[mA]	8
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5



Induktiivinen anturi

IVE2030-FBOW

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	500
KytKentätaajuus AC	[Hz]	20
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	30
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	30 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...24,3

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Asennus	uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	40 x 40 x 118
Materiaalit	PBT	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Huomautuksia	kaapeliläpivienti (E11270) tilattava erikseen	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

IV0005



Induktiivinen anturi

IVE2030-FBOW

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²

Liitäntä

