




Kapasitiivinen anturi

KA-3010-BNKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: KA5017

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	10
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 20

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	10; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	50
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	10
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	10 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...8,1

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15

KA5006



Kapasitiivinen anturi

KA-3010-BNKG

Kytkenäpisteen liukuma	
[% Sr:stä]	-15...15

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[°C] -15...70
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit	
EMC	EN 60947-5-2


Mekaaniset tiedot	
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm] Ø 20
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²	

Liitäntä	
-----------------	--



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta