




Induktiivinen anturi

IYB20,8-BROG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IY5033

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	0,8
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M5 x 0,5 / L = 30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Maks. vuotovirta [mA]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	2000
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	0,8
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	0,8 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...0,65

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	-10...10



Induktiivinen anturi

IYB20,8-BROG

[% Sr:stä]

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...80

Suojausluokka IP 65

Hyväksynät / testit

EMC EN 60947-5-2

EN 55011

luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo kierremalli

Asennus uppoasennus sallittu

Mitat [mm] M5 x 0,5 / L = 30

Kierremerkintä M5 x 0,5

Materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); POM

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö Tilanosoitus 1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat lukkomutterit: 2

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapecti: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Liitäntä

