




Induktiivinen anturi

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Poistuva tuote



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	0,8
Kotelo		synterimuotoinen
Mitat	[mm]	Ø 4
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	15; (24 V)
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	800
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä



Induktiivinen anturi

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	0,8
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	0,8 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...0,65
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauserroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	953
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	13,2
Kotelo		synterimuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	Ø 4
Materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303); LCP
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	4 x 90° LED, punainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuspannat: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - uospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A		



IZ5034



Induktiivinen anturi

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Liitäntä

