


Kapasitiivinen anturi

KB-3020-BPKG/NI/6M

Poistuva tuote



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	3...20
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 34 / L = 81

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	13; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	40
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	3...20
Tuntoetäisyys säädettävä	kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm]	20
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	20 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...16,2

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15



Kapasitiivinen anturi

KB-3020-BPKG/NI/6M

Kytkenäpisteen liukuma	-15...15
[% Sr:stä]	

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[-25...70 °C]
Suojausluokka	IP 65
Parannettu häiriösuojaus	kyllä; (Parannettu häiriösuojaus (HF-häiriöt))

Hyväksynyt / testit	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta] 778

Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 425,2
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm] Ø 34 / L = 81
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanositus 1 x LED, keltainen


Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuspannat: 1 ruuvimeisseli: 1

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta