


Kapasitiivinen anturi

KNM30NUAFBOW/SL/OF

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys	[mm]	Ohjelmoitava tuntoetäisyys
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105

Sovellutus

Erityispiirre		Optinen säätöapu
Asennus		tunnistus ei-metallisen säiliöseinämien läpi
Aine		kuiva kiintoaine; nesteet
Aineen lämpötila	[°C]	-25...100

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	30...250 AC
Suojausluokka		I

Lähdöt

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	10
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	5

Tunnistusalue


Tuntoetäisyys	[mm]	Ohjelmoitava tuntoetäisyys
Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä



Kapasitiivinen anturi

KNM30NUAFBOW/SL/OF

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		messinki Optalloy-pinnoitettu; PBT; PPS
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, punainen
	Ohjelmointi	1 x LED, vihreä
Optinen säätöapu		kyllä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 GN/YE = sininen
 vihreä/keltainen