


Kapasitiivinen valopainike

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: KT5110

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 29 / L = 31

Sovellutus

Toimintaperiaate	staattinen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	500

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Vasteajat


Vasteaika [ms]	35
----------------	----



Kapasitiivinen valopainike

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuoletta)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	41,8
Mitat	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiaalit		PA 6.6-GF30 musta; tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 1
		Tiiviste: 1
Tarvikkeet (lisävaruste)		Symbolikiekko
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,3 m, PUR		
Liitäntä		



BK = Johdinvärit :
 musta
 BN = ruskea
 BU = sininen