




Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 ohjelmointipainike



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Anturin pituus L [mm]	273

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Aine	vesi; vesipohjaiset aineet; Jäähdytysemulsiot
Ei-soveltuvat aineet	hapot ja emäkset; nesteet, joiden dielektrisyysvakio on < 20 (esim. öljyt)
Aineen lämpötila [°C]	0...35
Säiliöpaine [bar]	0,5; (asennettuna asennustarvikkeiden avulla: E43001 - E43007, E43019)

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	13; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Mittausperiaate	kapasitiivinen

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kyt kentätaajuus DC [Hz]	5
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu



Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm]	273
------------------	------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV kytkentäpihdit
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V (500 Ω AC)

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	Ø 16
-------	------	------

Materiaalit	PP; TPE-V
-------------	-----------

Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	PP
--	----

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, punainen

Huomautuksia

Huomautuksia	Toimitettaessa ohjelmointipainike on elektronisesti lukittu.
--------------	--

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu

