


KT5106



Kapasitiivinen valopainike

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 29 / L = 31

Sovellutus

Toimintaperiaate	staattinen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	500

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Vasteajat

Vasteaika [ms]	35
----------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuoletta)

Hyväksynnät / testit

MTTF [vuotta]	352
---------------	-----



Kapasitiivinen valopainike

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	55,5
Mitat	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiaalit	PA 6.6-GF30 musta; tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 1
	Tiiviste: 1
Tarvikkeet (lisävaruste)	Symbolikiekko

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

