


KT5311



Kapasitiivinen valopainike

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 32 / L = 31

Sovellutus

Toimintaperiaate	dynaaminen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	500

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Lähtösignaalin pituus [ms]	300

Vasteajat

Vasteaika [ms]	35
----------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuoletta)


Hyväksynnät / testit

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------



Kapasitiivinen valopainike

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	76,5
Mitat	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, vihreä voidaan aktivoida
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 1	
	Tiiviste: 1	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Symbolikiekko	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,3 m, PUR		
Liitäntä		
		
Pistokeliitäntä: 1 x M12		