


KT5320



Kapasitiivinen valopainike

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 32 / L = 31

Sovellutus

Toimintaperiaate	staattinen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	500

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Vasteajat

Vasteaika [ms]	35
----------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuoletta)

Hyväksynnot / testit

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	117
-----------	-----



Kapasitiivinen valopainike

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

Mitat	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV	

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, vihreä voidaan aktivoida ensisijainen kytkentä


Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 1	
	Tiiviste: 1	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Symbolikiekko	

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Kaaresi: 2 m, PUR

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen