




Kapasitiivinen anturi

KW-3012-FPKG/NI/0,1M/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: KQ6005

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Tuntopinta
2 opetuspainike-elementti



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys [mm]	12; (Ohjelmoitava tuntoetäisyys)
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	72 x 36 x 10

Sovellutus

Erityispiirre	Hälytyslähtö
---------------	--------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	30; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Hälytyslähtö	kyllä
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V]	3,5
Hälytyslähdon maks. kuormitusvirta [mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150
KytKentätaajuus DC [Hz]	40



Kapasitiivinen anturi

KW-3012-FPKG/NI/0,1M/US

Oikosulkusuojaus	kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	12; (Ohjelmoitava tuntoetäisyys)
Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	12 ± 10 %
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	72 x 36 x 10
Materiaalit		PBT; PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Kapasitiivinen anturi

KW-3012-FPKG/NI/0,1M/US

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,1 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



2: Hälytyslähtö ohjelmointijohdin