


Magneettianturi

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	70; (riippuen magneetista M 4.0)
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 65

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	300
Kyt kentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	70; (riippuen magneetista M 4.0)
--------------------	----------------------------------

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [% Sr:stä]	1...10
Toistotarkkuus [% Sr:stä]	1



Magneettianturi

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värinänkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		messinki niklattu; tuntopinta: muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	4 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

