


T-urasynterianturi

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5102

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	3
Kulkunopeus [m/s]	< 5

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1,5
Toistotarkkuus [mm]	0,2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...75
-------------------------	----------



T-urasynterianturi

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynnot / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Iskun- / värähtelikestoisuus	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mekaaniset tiedot

Tuntopinta	edessä	
Sylinterityyppi	T-urasynterit	
Mitat [mm]	6,2 x 32 x 4,6	
Materiaalit	PA 12-GF30	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapect: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä

