


T-urasynterianturi

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5310

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 12
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	3,1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2,5
Kulkunopeus [m/s]	< 5

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1...2
Toistotarkkuus [mm]	0,1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67



T-urasynterianturi

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värinänkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaaniset tiedot

Tuntopinta		edessä
Sylinterityyppi		C-urasynterit
Mitat [mm]		4,5 x 25,5 x 2,9
Materiaalit		LCP

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä

