




Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LMACE-A12E/QSKG/0/US



1 Kiristysmomentti 20...25 Nm

ACS CRN UL EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link KTW/W270 Reg31

Tuotteen ominaisuudet	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Tehdasasetus	vesipohjaiset aineet
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 1/2 tiivistekartio
Sovellutus	
Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Aine	Nesteet; pastamaiset aineet; jauheet
Ei-soveltuvat aineet	Katso käyttöohje, kappale "Toiminta ja ominaisuudet".
Anturisauvan pituus [mm]	11
Säiliöpaine [bar]	-1...40
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	40
Öljy	
Aineen lämpötila [°C]	-40...100
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C]	-40...150; (1 h)
Vesi	
Aineen lämpötila [°C]	-40...100
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C]	-40...150; (1 h)
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 50
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Mittausperiaate	kapasitiivinen
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt	
Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	kytkinsignaali; IO-Link



Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LMACE-A12E/QSKG/0/US

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä	2
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Tehdasasetus	vesipohjaiset aineet
--------------	----------------------

Vasteajat

Vasteaika [s]	< 0,5
---------------	-------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
SDCI-standardi	IEC 61131-9
Profiili	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO-moodi	kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi	A
Prosessidata, analoginen	1
Prosessidata, binääri	2
Min. prosessijakso [ms]	2,3
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default
	Laite-ID 304

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Huomautus / ympäristölämpötila	Aineen lämpötila: < 100 °C
	-40...60 °C
	Aineen lämpötila: < 150 °C
Varastointilämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 68; IP 69K

Hyväksynnit / testit

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	: avoimet säiliöt
	DIN EN 61000-6-3	: suljetut säiliöt
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta]		223
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	H001

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	169,5
-----------	-------



Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LMACE-A12E/QSKG/0/US

Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	PEEK; pinnan ominaisuudet: Ra < 0,8 / Rz 4
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	toimintatila	LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



OUT1: Binäärilähtö IO-Link Teach
OUT2: Binäärilähtö
värit DIN EN 60947-5-2 mukaan
Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen
WH = valkoinen