


Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)

LR0000B-EA01AKSG/US

Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi.
3-A-sovellutuksissa rajoitetaan aineen lämpötila arvoon 121 °C ja tarvitaan COP-pesu.



- 1 alfanumeerinen näyttö 4-numeroinen
2 LEDs Näyttöyksikkö / Tilanositus
3 ohjelmointipainikkeet
A Aktiivinen alue
I1 / I2 Inaktiiviset alueet



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogilähtöjen lukumäärä: 1
Anturin pituus L [mm]	150...2000
Prosessiliitäntä	kierrelliäntä G 1 ulkokierre Aseptoflex Vario

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Sovellutus	hygieniset järjestelmät
Aine	Nesteet
Aineen dielektrisyysvakio	> 5
Suosittelavat aineet	vesi; vesipohjaiset aineet
Prosessilämpötila [°C]	-40...150; (kts. ilmoitus kohdassa huomautuksia)
Painealue [bar]	40



Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)

LR0000B-EA01AKSKG/US

Tyhjiökestoisuus	[mbar]	-1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	25

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 50
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	< 3
Mittausperiaate		Mikroaaltotutka

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	---

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link
Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA] 150; (200 (...60 °C))
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö	[mA] 4...20, käännettävä; (skaalattava)
Maks. kuormitus	[Ω] 500
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm] 150...2000
Aktiivinen alue A	[mm] L-40
Ei-aktiivinen alue I1 / I2	[mm] 30 / 10
Mittataajuus	[Hz] 4

Asettelualue

KytKentäpiste SP	[mm] 15...L-30
Palautuspiste rP	[mm] 10... L-35
Jakoväli	[mm] 1
Hystereesi	[mm] > 5

Tarkkuus / poikkeamat

Mittausvirhe	[mm] ± 7
Offset-virhe	[mm] 5
Resoluutio	[mm] 1
"Nolla"-signaali (virta)	[mA] 4,0
"Täysi"-signaali (virta)	[mA] 20



Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)

LR0000B-EA01AKSKG/US

Lämpötilapoikkeama (per 10 K)

± 0,2 %

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
Profiili	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Prosessidata, analoginen	1	
Prosessidata, binääri	2	
Min. prosessijakso [ms]	2,3	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	478

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...80
Varastointilämpötila [°C]	-40...100
Suojausluokka	IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	: suljetussa metallisäiliössä
	DIN EN 61000-6-4	: muovi- tai avoimissa metallisäiliöissä
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 20 g (6 ms) 0,5 m vartaalla
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) 0,5 m vartaalla
MTTF [vuotta]	216	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	330,75	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM	
Prosessiliitäntä	kierrelitiäntä G 1 ulkokierre Aseptoflex Vario	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	< 0,8	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Näyttöyksikkö	3 x LED, vihreä
	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	Pinnankorkeus	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
	parametrien asetus	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen

Huomautuksia

Huomautuksia	Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi.; 3-A-sovellutuksissa rajoitetaan aineen lämpötila arvoon 121 °C ja tarvitaan COP-pesu.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

LR2750



Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)


LR0000B-EA01AKSKG/US

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



OUT1: Binäärilähtö IO-Link
OUT2: Binäärilähtö analogialähtö
värit DIN EN 60947-5-2 mukaan
Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen
WH = valkoinen

**Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan
(mikroaaltotutka)**

LR0000B-EA01AKSKG/US

kaaviot ja käyrät

Mittauspoikkeama D aktiivisen
sauvanosan rajoilla

