


Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)

LR0000B-BN34AMPKG/US

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla

Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi.



- 1 alfanumeerinen näyttö 4-numeroinen
2 LEDs Näyttöyksikkö / Tilanositus
3 ohjelmointipainikkeet
A Aktiivinen alue
I1 / I2 Inaktiiviset alueet



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogilähtöjen lukumäärä: 1
Anturin pituus L [mm]	100...1600
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä 3/4" NPT ulkokierre

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	Nesteet
Aineen dielektrisyysvakio	≥ 5
Suosittelavat aineet	vesi; vesipohjaiset aineet
Ei-soveltuvat aineet	Katso käyttöohje, kappale "Toiminta ja ominaisuudet".
Prosessilämpötila [°C]	-25...80; (90 < 1 h ; kts. ilmoitus kohdassa huomautuksia)



Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)

LR0000B-BN34AMPKG/US

Painealue	[bar]	16
Tyhjiökestoisuus	[mbar]	-1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	16

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 30
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	< 3
Mittausperiaate		Mikroaaltotutka

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	---

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA] 200
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö	[mA] 4...20, käännettävä; (skaalattava)
Maks. kuormitus	[Ω] 500
Analogiajännitelähtö	[V] 0...10, käännettävä; (skaalattava)
Min. kuormitusresistanssi	[Ω] 2000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	terminen, tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm] 100...1600
Aktiivinen alue A	[mm] L-40
Ei-aktiivinen alue I1 / I2	[mm] 30 / 10
Mittaustaajuus	[Hz] 4

Asettelualue

Kytkenäpiste SP	[mm] 15...L-30
Palautuspiste rP	[mm] 10... L-35
Jakoväli	[mm] 5
Hystereesi	[mm] > 5

Tarkkuus / poikkeamat

Toistotarkkuus	[mm] ± 5
Mittausvirhe	[mm] ± 7



Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)

LR0000B-BN34AMPKG/US

Offset-virhe	[mm]	5
Resoluutio	[mm]	1
"Nolla"-signaali (jännite)	[V]	0
"Nolla"-signaali (virta)	[mA]	4
"Täysi"-signaali (jännite)	[V]	10
"Täysi"-signaali (virta)	[mA]	20
Lämpötilapoikkeama (per 10 K)		± 0,2 %

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link				
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link-versio	1.1				
SDCI-standardi	IEC 61131-9 CDV				
Profiili	ei profiilia				
SIO-moodi	kyllä				
Vaadittava masterportin tyyppi	A				
Prosessidata, analoginen	1				
Prosessidata, binääri	1				
Min. prosessijakso	[ms] 2,3				
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	<table> <tr> <th>Käyttötapa</th><th>Laite-ID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>345</td></tr> </table>	Käyttötapa	Laite-ID	default	345
Käyttötapa	Laite-ID				
default	345				

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	suljetussa metallisäiliössä
	DIN EN 61000-6-4	muovi- tai avoimissa metallisäiliöissä
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) 0,5 m vartaalla
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) 0,5 m vartaalla
MTTF	[vuotta]	196
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	H006
	Tiedostonumero UL	E174191

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	346,5
Materiaalit		ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303); sondiliitäntä: haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); PTFE; FKM
Prosessiliitäntä		kierrelitiäntä 3/4" NPT ulkokierre

LR3300



Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)


LR0000B-BN34AMPKG/US

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Näyttöyksikkö	3 x LED, vihreä
	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Pinnankorkeus	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
	parametrien asetus	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen


Huomautuksia	
Huomautuksia	Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla; Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)

LR0000B-BN34AMPKG/US

kaaviot ja käyrät

Mittauspoikkeama D aktiivisen
sauvanosan rajoilla

