


Magneettianturi

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: ME5010

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	60; (riippuen magneetista M 4.0)
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M8 x 1 / L = 59

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC [mA]	300
Kytkenätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	60; (riippuen magneetista M 4.0)
--------------------	----------------------------------

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [% Sr:stä]	1...10
Toistotarkkuus [% Sr:stä]	1



Magneettianturi

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värähtelikestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M8 x 1 / L = 59
Kierremerkintä		M8 x 1
Materiaalit		messinki niklattu; tuntopinta: muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	4 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä

