




Sylinterianturit sileäpintaisille sylintereille

c

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Mitat	[mm]	Ø 8
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 10
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	2
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	300
KytKentätaajuus DC	[Hz]	5000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	3
Kulkunopeus	[m/s]	< 5



Sylinterianturit sileäpintaisille sylintereille

c

Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	1
Toistotarkkuus	[mm]	0,1
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värähtelikestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaaniset tiedot		
Tuntopinta		edessä
Sylinterityyppi		Sileäpintainen sylinteri
Mitat	[mm]	Ø 8
Materiaalit		alumiini; muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapecti: 0,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Pistokeliitääntä: 1 x M8; koodaus: A		
		

Liitääntä

