


Sylinterianturit sileäpintaisille sylintereille

MKR3000-ANKG/AS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5112

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 8 / L = 37

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	300
Kyt kentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	3
Kulkunopeus [m/s]	< 5

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1
Toistotarkkuus [mm]	0,1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...75
Suojausluokka	IP 67



Sylinterianturit sileäpintaisille sylintereille

MKR3000-ANKG/AS

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värinänkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaaniset tiedot

Tuntopinta		edessä
Sylinterityyppi		Sileäpintainen sylinteri
Mitat [mm]		Ø 8 / L = 37
Materiaalit		alumiini; muovi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä

