


## C-urasylynterianturi

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X



- 1 anturi 1
- 2 anturi 2
- 3 Tuntopinta
- 4 kiinnityskappale



## Tuotteen ominaisuudet

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sähköinen rakenne | PNP              |
| Lähtötoiminto     | sulkeutuva       |
| Mitat [mm]        | 26,1 x 2,8 x 5,5 |

## Sähköiset tiedot

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| Käyttöjännite         | [V]  | 10...30 DC |
| Virrankulutus         | [mA] | < 10       |
| Suojausluokka         |      | III        |
| Napaisuussuojaus      |      | kyllä      |
| Maks. käynnistysviive | [ms] | 30         |

## Lähdöt

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP        |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5        |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100        |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 5000       |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä      |
| Ylikuormitusuojaus                            | kyllä      |

## Tunnistusalue

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| Vasteherkkyys | [mT]  | 2    |
| Kulkunopeus   | [m/s] | > 10 |



## C-urasyliinterianturi


MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X

| Tarkkuus / poikkeamat                                                               |                         |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Hystereesi                                                                          | [mm]                    | 1                                               |
| Toistotarkkuus                                                                      | [mm]                    | < 0,2                                           |
| Käyttöolosuhteet                                                                    |                         |                                                 |
| Ympäristölämpötila                                                                  | [°C]                    | -25...85                                        |
| Suojausluokka                                                                       |                         | IP 65; IP 67                                    |
| Hyväksynät / testit                                                                 |                         |                                                 |
| EMC                                                                                 | EN 61000-4-2 ESD        | - CD / 8 kV AD                                  |
|                                                                                     | EN 61000-4-3 HF säteily | 10 V/m                                          |
|                                                                                     | EN 61000-4-4 Burst      | 2 kV                                            |
|                                                                                     | EN 61000-4-6 HF johtava | 10 V                                            |
|                                                                                     | EN 55011                | luokka B                                        |
| Mekaaniset tiedot                                                                   |                         |                                                 |
| Paino                                                                               | [g]                     | 21,7                                            |
| Asennus                                                                             |                         | uppoasennus sallittu                            |
| Sylinterityyppi                                                                     |                         | C-urasyliinterit                                |
| Mitat                                                                               | [mm]                    | 26,1 x 2,8 x 5,5                                |
| Materiaalit                                                                         |                         | kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs |
| Kiristysmomentti                                                                    | [Nm]                    | < 0,24                                          |
| Näytöt / käyttöelementit                                                            |                         |                                                 |
| Näyttö                                                                              | Tilanositus             | 1 x LED, keltainen                              |
| Huomautuksia                                                                        |                         |                                                 |
| Pakkausyksikkö                                                                      |                         | 1 kpl                                           |
| Sähköinen liitäntä - urospistoke                                                    |                         |                                                 |
| Kaapeli: 0,3 m, PUR                                                                 |                         |                                                 |
| Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä        |                         |                                                 |
|  |                         |                                                 |

## C-urasylynterianturi

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X

## Liitântä



```
1:      anturi 1
2:      anturi 2
```