




Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: N0532A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-15...20
Käyttöjännite [V]	20...30 DC
Kanavien lukumäärä	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	optoerotin
KytKentätaajuus DC [Hz]	200

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 30
Suojausluokka, liittimet	IP 20

Hyväksynät / testit

Hyväksyntä PTB Ex-95.C.2143X

Turvaluokitus

Merkitys Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne



Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Jännite	[V]	< 11
Virta	[mA]	< 26
Teho	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC merkintä		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB merkintä		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC merkintä		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB merkintä		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC induktanssi		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB induktanssi		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC induktanssi		46mH
[Ex ib] IIB induktanssi		170mH
[Ex ia] IIC kapasitanssi		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB kapasitanssi		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
[Ex ib] IIC kapasitanssi		2,5μF
[Ex ib] IIB kapasitanssi		15μF

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	102 x 22 x 107

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
	Toiminta	2 x LED, punainen


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: 15 x ...2,5 mm²

Liitäntä



- 1: anturi 1
 2: anturi 2
 3: Lähtö 1
 4: Lähtö 2
 silta 4-5 / 1-2 = ilman johdinkatkosvalvontaa