


O2M211



Analoginen kamera liikkuviin työkoneisiin

O2MXOOKG/A1/GM/170/M



Tuotteen ominaisuudet

Kuvan resoluutio	[px]	640 x 480
Katselukulma	[°]	170 x 117

Sovellutus

Erityispiirre	Suojattu kaapeli
Sovellutus	Sisäänrakennettu peilitoiminto

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	12...32 DC
Virrankulutus	[mA]	< 280; (linssilämmityksellä)
Ylijännitesuojaus		kyllä
Hahmontunnistin		¼" 4:3 VGA CMOS värikuva-anturi
Kytkevävirtapiikki	[mA]	1000



Analoginen kamera liikkuviin työkoneisiin

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

KytKentävirtapiikki kesto	[ms]	2
---------------------------	------	---

Lähdöt

Videolähtö	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
------------	--

Tunnistusalue

Kuva-alueen koko	[mm]	Toimintaetäisyys [m]	Kuva-alue [m]		
		1	22,86 x 3,26		
		2	45,72 x 6,53		
		3	68,58 x 9,79		
		4	91,44 x 13,05		
		5	114,30 x 16,32		
Kuvan resoluutio	[px]	640 x 480			
Katselukulma	[°]	170 x 117			
Valoherkkyys	[LUX]	< 0,05			
Dynamiikka-alue	[dB]	> 80			

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Varastointilämpötila	[°C]	-40...100
Suojausluokka		IP 67; IP 69K

Hyväksynyt / testit

EMC	DIN EN 61000-6-4	teollisuusympäristö
	DIN EN 61000-6-2	teollisuusympäristö
	UN-ECE R10	
Iskunkestävyys		50 g
Tärinänkestävyys	Taajuusalue 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms
	PSD (g ² /Hz)	0,04...0,1
Suolasuihkutesti	IEC 60068-5-52	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	301,7
Mitat	[mm]	Ø 55 / L = 52
Materiaalit		kotelo: PC/ABS; etulinssi: polyamidi lasikuituvahvistettu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennussarja:, E2M210
	ruuvit: 2 x M6 x 20
	Aluslevyt
	Mutterit: 2 x M6, itselukitus
	liukuestematto

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Analoginen kamera liikkuviin työkoneisiin

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, suojattu; vaippa kytketty

Pistokeliitäntä: 1 x M16; koodaus: A; Suojattu liitäntäkaapeli: true



1	koaksiaalikaapelisydän videosignaali
2	koaksiaalivaippa video maapotentiaali (GND)
3	U+
4	0 V