


O2D931



Ulkoinen valaistus

Dome Light 80 CY RD/ US



- 1 LEDsegmentti
- 2 painike Segment
- 3 painike Colour
- 4 LED toimintatila



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo; sinivihreä valo
----------	--------------------------------

Sovellutus

Valaistusalue [mm]	80 x 80
Malli	Kupu
Käyttötapa	normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen); suuri valoteho (tahdistettu)

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC
Virrankulutus [mA]	käyttömoodi "jatkuva käyttö": 375; Käyttömoodi "suuri valoteho": 2130
Suojausluokka	III; (PELV)
Valolaji	punainen valo; sinivihreä valo

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binaari: 1
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Triggaus	24 V PNP/NPN; ulkoinen
Tulojen lukumäärä, binaari	1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-10...40
-------------------------	----------



Ulkoinen valaistus

Dome Light 80 CY RD/ US

Varastointilämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynnät / testit

Fotobiologinen turvallisuus	riskiryhmä 1; (DIN EN 62471)
-----------------------------	------------------------------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	512,05
Mitat	[mm]	193 x 136 x 75
Materiaalit		kotelo: alumiini mustaksi eloksoitu; kansi: ABS
Kiristysmomentti	[Nm]	0,5...1,5

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Käyttömoodi "suuri valoteho"	1 x LED, punainen
	LEDsegmentti	1 x LED, valkoinen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö


Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1:	U+
2:	triggaustulo NPN
3:	GND
4:	triggaustulo PNP
5:	himmennin

Sähköinen liitäntä - parametrien asetus

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1:	Käyttömoodi "suuri valoteho"
2:	väri 2
3:	GND
4:	LEDsegmentti 1
5:	LEDsegmentti 2
6:	LEDsegmentti 3
7:	LEDsegmentti 4
8:	deaktivoi painikkeet