


O4S500



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O4S-00KG/US100



- 1 M5-kiinnitysruuveja käytettäessä kiristysmomentti maks. 2 Nm
2 tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...36 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	20
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	624

Lähdöt

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------



Lähetinvastaanotinpari, lähetin


O4S-00KG/US100

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys [m]		0...80
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]		2400
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]		616
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		122
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]		74,4 x 27 x 63,8
Materiaalit		kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPE
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		

Lähetinvastaanotinpari, lähetin


O4S-00KG/US100

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor