NN5005

Induktiivinen anturi

IN-2002-N/50m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 kiinnitysreikä
2 kierreholkki M3 syvyys 5,8 mm

CE

Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		NAMUR
Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	2
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 12 x 26
Sähköiset tiedot		
Liitäntä vahvistimiin		kyllä
Kytkentävahvistimet		liitäntä kytkentävahvistimiin NV0100, NV0200 tai muuhun hyväksyttyyn kytkentävahvistimeen, jonka maks. arvot ovat: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nimellisjännite DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Käyttöjännite DC	[V]	5...25
Virrankulutus	[mA]	< 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1)
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		NAMUR
Lähtötoiminto		avautuva
Maks. kaapeliresistanssi	[Ω]	50
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	800
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
Hyväksyntä		PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Iskun- / tärinänkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NN5005

Induktiivinen anturi

IN-2002-N/50m

MTTF	[vuotta]	4899
Turvaluokitus		
Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	110
Maks. sisäinen induktanssi	[µH]	170
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	40 x 12 x 26
Materiaalit		PBT
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Kaapeli: 50 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen