


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O5E-FPKG/US100



- 1 ohjelmointipainikkeet
 2 M5-kiinnitysruuveja käytettäessä kiristysmomentti maks. 2 Nm
 3 Valoinsidenssi



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	11
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	624

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	2,5



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O5E-FPKG/US100

Jatkuva kuormitettavuus, [mA]	200
binäärilähtö DC	
Kytkentätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue	
Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 25
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	801

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	67,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiaalit	kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPU
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Opetustoiminto	kyllä
Elektroninen lukko	kyllä


Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

