




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O5S-OOKG/2M



- 1 M5-kiinnitysruuveja käytettäessä kiristysmomentti maks. 2 Nm
2 tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	20
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	624

Tunnistusalue


Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 25
Toimintaetäisyys säädettävä	ei



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O5S-OOKG/2M

Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	625
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta]	617
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	140
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiaalit		kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPU
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
BU = ruskea
 sininen



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

