




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O6EIFNKG/AS/4P



- 1: lähdön toiminnan valintakytkin
2: potentiometri / herkkyys
3: Valoinsidenssi



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	7; ((24 V))
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	850
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytKentä; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin


O6EIFNKG/AS/4P

Tunnistusalue				
Lähetin / vastaanotin	vastaanotin			
Toimintaetäisyys [m]	< 15			
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä			
Käyttöolosuhteet				
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60			
Suojausluokka	IP 65; IP 67			
Hyväksynät / testit				
EMC	EN 60947-5-2			
MTTF [vuotta]	956			
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	E001		
Mekaaniset tiedot				
Paino [g]	19,5			
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen			
Mitat [mm]	46 x 13 x 21			
Materiaalit	kotelo: ABS; PPSU			
Materiaali linssi	PMMA			
Linssin suuntaus	linssi sivulla			
Tiivistemateriaali	EPDM			
Kiristysmomentti [Nm]	0,5			
Näytöt / käyttöelementit				
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen		
	käyttö	1 x LED, vihreä		
Huomautuksia				
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan			
Pakkausyksikkö	1 kpl			
Sähköinen liitäntä				
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: metalli, tarkastettu; tiiviste: EPDM				
				

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O6EIFNKG/AS/4P

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

