




Hahmontunnistusanturi

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30



- 1 objektiivi
2 Valaisinyksikkö



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	RGBW
Kuvan resoluutio [px]	1280 x 960
Maks. lukunopeus [Hz]	40

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
---------------	----------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 400; (24V DC; binäärilähdöillä: < 900 mA)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä



Hahmontunnistusanturi

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Valolaji	RGBW			
Aallonpituus [nm]	625; 525; 453			
Hahmontunnistin	CMOS-kuvakenno, mustavalkoinen			
Tulot / lähdöt				
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 3; Binäärilähtöjen lukumäärä: 5			
Tulot				
Triggaus	ulkoinen; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; sisäinen			
Tulojen lukumäärä, binääri	3			
Binääritulojen tulopiiri	24 V PNP/NPN; (tyyppi 3 (IEC 61131-2))			
Lähdöt				
Sähköinen rakenne	PNP/NPN; (parametroitavissa)			
Binäärilähtöjen lukumäärä	5; (konfiguroitava)			
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	1			
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	100			
Oikosulkusuojaus	kyllä			
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu			
Ylikuormitussuojaus	kyllä			
Tunnistusalue				
Kuva-alueen koko [mm]	Toimintaetäisyys	Kuva-alue		
	35	25 x 19		
	300	184 x 138		
	500	304 x 228		
	1000	604 x 453		
	1500	904 x 678		
	2000	1204 x 903		
	2500	1504 x 1128		
Toimintaetäisyys [mm]	> 35			
Kuvan resoluutio [px]	1280 x 960			
Linssityyppi	Laajakulmaoptiikka			
Polarisaatiosuodin saatavana	kyllä			
Maks. lukunopeus [Hz]	40			
Ohjelmisto / ohjelmointi				
Parametrintimahdollisuudet	PC ja ifm Vision Assistant -ohjelmisto			
Liitännät				
Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet			
Ethernet				
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä	1			
Tiedonsiirtostandardi	10Base-T; 100Base-TX			
Tiedonsiirtonopeus	10 MBit/s; 100 MBit/s			
Protokolla	TCP/IP; EtherNet/IP			



Hahmontunnistusanturi

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Tehdasasetukset		IP-osoite: 192.168.0.69	
		Aliverkon peite: 255.255.255.0 (Class C)	
		Gateway IP-osoite: 192.168.0.201	
		MAC-osoite: katso tyyppikilpi	
Käyttötyyppi		parametrien asetus ; Tiedonsiirto	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50	
Varastointilämpötila	[°C]	-40...70	
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)	
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	4000	
Suojausluokka		IP 65	
Likaantumisaste		2	
Hyväksynnät / testit			
EMC	EN IEC 61000-6-4 häiriösäteily	teollisuusympäristö	
	EN IEC 61000-6-2 häiriönsieto	teollisuusympäristö	
Iskunkestävyys	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ei toistuva	
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / toistuva	
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)	
Fotobiologinen turvallisuus	riskiryhmä 1; (EN 62471)		
Sähköinen turvallisuus	EN IEC 61010-2-201	jännitesyöttö ainoastaan PELV-piirien kautta	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	621,75	
Asennustapa		ruuviasennus; (porausreikä M4 x 7mm)	
Mitat	[mm]	45 x 45 x 86	
Materiaalit		kotelo: sinkkipainevalu pulveripinnoitettu; suojalasi: Gorillaglas; LED-ikkuna: PC; painike: POM	
Tiivistemateriaali		FKM	
Kiristysmomentti	[Nm]	2,1	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Toiminta	2 x LED, vihreä	
	Toiminta	2 x LED, keltainen	
	Monitoimipainike	2 x LED, vihreä/keltainen	
Käyttöelementit	1	Monitoimipainike	
Tarvikkeet			
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennustarvikkeet		
	Suojaalasit		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		



Hahmontunnistusanturi

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Sähköinen liitäntä - Ethernet


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D; Valettu runko: ruostumaton teräs; tiiviste: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
	vaippa kytketty

Sähköinen liitäntä - jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs



1	24 V DC
2	triggaustulo
3	GND
4	Binäärilähtö OUT5
5	Binäärilähtö OUT3 Ready
6	Binäärilähtö OUT4
7	Binäärilähtö OUT1 / IN1
8	Binäärilähtö OUT2 / IN2