




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-OOKG/0,30m/US



1 tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	11; ((24 V))
Suojausluokka		III
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	300
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	2600
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	E013

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	32,4
-------	-----	------



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-00KG/0,30m/US

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	35,4 x 13 x 21
Materiaalit	kotelo: ABS; PPSU; tiiviste: EPDM
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Kiristysmomentti [Nm]	0,5

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Huomautuksia

Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A




Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]
y: varmuuskerroin