




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6SIOOKG/AS/4P



1: tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji	infrapuna	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Sovellutus		
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	11; ((24 V))
Suojausluokka		III
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	850
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 15
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	460
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	2920
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	E002



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6SIOOKG/AS/4P

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	17,7
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materiaalit		kotelo: ABS; PPSU
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Tiivistemateriaali		EPDM
Kiristysmomentti	[Nm]	0,5

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Huomautuksia


Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: metalli, tarkastettu; tiiviste: EPDM



Liitäntä





kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

