




Peilistä heijastava valokenno

O7P-DPKG/2M/PH



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	633

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkeätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu

Tunnistusalue


Toimintaetäisyys prismapeilillä [m]	0,03...1; (Prismapeili Ø 80 E20005; Prismapeili 50 x 50 mm E21299)
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteiden halkaisija [mm]	55



Peilistä heijastava valokenno

O7P-DPKG/2M/PH

Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä	
Polarisaatiosuodin saatavana		kyllä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[vuotta]	1155
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	31,6
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Mitat		[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiaalit		PA	
Materiaali linssi		PMMA	
Linssin suuntaus		linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²			
Liitäntä			



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen