


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OAE-FKOA/T

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OA0102

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla vastaanotin ylemmässä linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	3,5
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Koskettimien kuormitettavuus	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OAE-FKOA/T

Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Aikatoiminto	[s]	0,5...10
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	25...50; (riippuu käytettävästä lähettimestä)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,304
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Käyttöelementit		Veto- tai päästöhidastus; valittavissa liukukytkimellä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20514 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OAE-FKOA/T

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5

Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

