


O5E700



Laserl hetin/vastaanotinpari, vastaanotin

O5ELFPKG/US100



- 1 ohjelmointipainikkeet
2 M5-kiinnitysruuveja k ytett ess  kiristysmomentti maks. 2 Nm
3 Valoinsidenssi



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	L�hetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

S hk iset tiedot

K�ytt�j�nnite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	11
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyll�
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	655

L hd t

S�hk�inen rakenne		PNP
L�ht�toiminto		kirkas / himme� kytkent�; (ohjelmoitava)
Maks. j�nniteh�vi�, bin��ril�ht� DC	[V]	2,5



Laserlähetin/vastaanotinpari, vastaanotin

O5ELFPKG/US100

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	< 60
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija	[mm]	3; (60 m)

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	788

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	67,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiaalit		kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPU
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Opetustoiminto		kyllä
Elektroninen lukko		kyllä

Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



O5E700



Laserl hetin/vastaanotinpari, vastaanotin

O5ELFPKG/US100

Liit nt 

