




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OAE-FKOA/O.MONTZU

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OA0102

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla vastaanotin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	3,5
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
-------------------	------



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OAE-FKOA/O.MONTZU

Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Koskettimien kuormitettavuus	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Kytkeätaajuus AC [Hz]	10
Kytkeätaajuus DC [Hz]	10
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	25...50; (riippuu käytettävästä lähettimestä)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]	271	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	165
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Sähköinen liitäntä

Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea
--------------------	--

Huomautuksia

Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OAE-FKOA/O.MONTZU

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5

Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

