



Peilistä heijastava valokenno

OAP-FKOA/LS500L



1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	3,5
Suojausluokka		II

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele	
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)	
Koskettimien kuormitettavuus	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Kytkenätaajuus AC	[Hz]	10
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	10
Oikosulkusuojaus	ei	
Ylikuormitussuojaus	ei	

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	8; (Prismapeili Ø 80 E20005)
------------------------------------	-----	------------------------------



Peilistä heijastava valokenno

OAP-FKOA/LS500L

Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Polarisaatiosuodin saatavana	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	362,874
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit		PBT
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta ruuvimeisseli
--------------------	------------------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A



Liitäntä

