


O5S700



Laserl hetin/vastaanotinpari, l hetin

O5SLOOKG/US100



- 1 M5-kiinnitysruuveja k ytettäess  kiristysmomentti maks. 2 Nm
2 tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Lasersuojaluokka	1
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	L�hetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

S hk iset tiedot

K�ytt�j�nnite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	13
Suojaluokka	II
Napaisuussuojaus	kyll�
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	655

Tunnistusalue

L�hetin / vastaanotin	l�hetin
Toimintaet�isyys [m]	< 60
Toimintaet�isyys s��dett�v�	ei
Maks. valons�teen halkaisija [mm]	150



Laserlähetin/vastaanotinpari, lähetin

O5SLOOKG/US100

Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-10...60
Suojausluokka			IP 67
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
Lasersuojausluokka			1
Laitesuojausta koskeva huomautus		Huom!:	Laservalo
		laserluokka:	1
			EN / IEC60825-1:2007
			EN / IEC60825-1:2014
			Vastaa 21 CFR 1040 vaatimuksia lukuunottamatta Laser Notice nr. 50 (kesäkuu 2007) mukaisia poikkeavuuksia.
MTTF		[vuotta]	1038
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	67
Kotelo			suorakaiteenmuotoinen
Mitat		[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiaalit		kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPU	
Materiaali linssi			PMMA
Linssin suuntaus			linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia			
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö			1 kpl
Sähköinen liitäntä			
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A			
2 1 3 4			

O5S700



Laserläheter/vastaanotinpari, läheter

O5SLOOKG/US100

Liitäntä

