


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

asiakaskohtainen



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	16
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	860

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Kytkeätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 15
Toimintaetäisyys säädettävä	ei



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Varastointilämpötila	[°C]	-40...80
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta]	961
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	78
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	52,9 x 20 x 34,6
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI
Materiaali linssi		PEI
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutteri: 1, ruostumaton teräs
Huomautuksia		
Huomautuksia		
Huomautuksia		asiakaskohtainen
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
		



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Liitäntä

